

**CC. T 060202, Tipo: PV720**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260091 PV720
GTIN	4960664723362
Classe articolo	25E

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 270 m/min
Rompitrucioli	HQ
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	PV720
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura