

**CC. T 09T302, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PV720
Rompitrucioli	HQ
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura