


**CCMT 09T308, Tipo: PV720**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	HQ
Tipo	PV720
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 270 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura