

**CCMT 060202, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	GK
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Tipo	PV720
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura