


**CCMT 060204, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PV720
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura