


CC. T 09T304, Tipo: PV720

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	PV720
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura