

**VBMT 110304, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Tipo	PV720
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Rompitrucioli	HQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura