


VBMT 110308, Tipo: PV720

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261176 PV720
GTIN	4960664726127
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	HQ
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PV720
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	VBMT 110308
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura