



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 20-25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	20 - 25 mm
Profondità di misura standard	66 mm

Dimensione a	0,5 mm
Profondità di misura con prolunga	216 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm	484030 25
Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	428510 4/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm	484030 20
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 24 mm	484030 24
Set di griffe di misura3 pezzi Intervallo di misurazione 20-25 mm	428745 20-25
Set di molle di ritorno3 pezzi Intervallo di misurazione 20-25 mm	428746 20-25