

**Garant****Riga a filo inossidabile in astuccio, Lunghezza: 75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	460095 75
GTIN	4045197444264
Classe articolo	41H

**Descrizione****Esecuzione:**

Bordo di misura a filo temprato, rettificato e lappato. Sezione trasversale cuneiforme con estremità a punta per controlli anche in angoli, scanalature, cave, ecc. Impugnatura in plastica isolante come protezione dal calore delle mani.

In acciaio **inossidabile**. **Smussi in esecuzione opaca antiriflesso**.

**Nota:**

La tolleranza di rettilineità del bordo di misura si riferisce a un'inclinazione di  $\pm 15^\circ$  rispetto al piano di simmetria.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	75 mm
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura	0,002 mm
Norma	DIN 874
Materiale	Acciaio inox
Superficie smusso	opaca antiriflesso
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F6
Tipo di prodotto	Riga a coltello di alta precisione

**Servizi**

Certificato DAkkSRiga a filo di alta precisione Lunghezza  
max. 500 mm

026010 500

Rapporto di taraturaRiga a filo di alta precisione  
Lunghezza max. 200 mm

026000 200