

Mahr**Micrometro per interni con grande capacità, Intervallo di misurazione:
100-900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	427900 100-900
GTIN	4059192005894
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione. Stelo interamente temprato e rettificato. **Superfici di contatto temprate e rettificate semisferiche.** Una superficie di contatto regolabile. Becchi di misura, parti di contatto, elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. **Pronto all'uso senza bisogno di un master.**

Precisione:

$(4 + L/100) \mu\text{m}$.

Fornitura:

Micrometro, prolunghe n. art. 427950.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 427950.

Descrizione tecnica

Prolunga	25; 50; 100; 200; 400 mm
Ø Tamburo graduato	17,5 mm
Ø Stelo	7,5 mm
Intervallo di misurazione	100 - 900 mm
Lettura	0,01 mm

Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S4
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 100-900 mm	020480 100-900
Certificato DAkkSSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 100-900 mm	020490 100-900

Accessori

Prolunga per micrometro per interni Lunghezza 50 mm	427950 50
Prolunga per micrometro per interni Lunghezza 800 mm	427950 800
Prolunga per micrometro per interni Lunghezza 100 mm	427950 100
Prolunga per micrometro per interni Lunghezza 25 mm	427950 25
Prolunga per micrometro per interni Lunghezza 200 mm	427950 200
Prolunga per micrometro per interni Lunghezza 400 mm	427950 400