



## Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 50-65mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Classe articolo	46B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Micrometri XT per interni** a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

#### Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

#### Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

#### Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

### Descrizione tecnica

Profondità di misura con prolunga	230 mm
Dimensione a	0,5 mm

Intervallo di misurazione	50 - 65 mm
Profondità di misura standard	80 mm
Limite di errore	0,005 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm	022500 100

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 50-65 mm	428605 50-65
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 50 mm	484030 50
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm	484030 65
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 60 mm	484030 60
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Set di griffe di misura3 pezzi Intervallo di misurazione 50-65 mm	428745 50-65
	428746 50-65

Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione  
50-65 mm

---