



Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376508 4
GTIN	4020772390310
Classe articolo	32S

Descrizione

Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Vite di pressione	M10×89 mm
Lunghezza complessiva	143 mm
Distanza fori e	32 mm
Forza di tenuta P2	3470 N
Forza di tenuta P1	2500 N
Distanza fori f	45 mm

Altezza complessiva	218 mm
Ø Foro d	8,3 mm
Modello	376508 4
Altezza di serraggio H	43 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva