



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 275-300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 275-300
GTIN	5051102043674
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	275 - 300 mm
Profondità di misura con prolunga	265 mm

Profondità di misura standard	115 mm
Dimensione a	0,5 mm
Limite di errore	0,009 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 300 mm	022500 300
--	------------

Accessori

Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 275 mm	484030 275
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 280 mm	484030 280