



## Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 65-80mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Classe articolo	46B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Micrometri XT per interni** a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

#### Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

#### Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

#### Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	65 - 80 mm
Profondità di misura con prolunga	230 mm

Profondità di misura standard	80 mm
Dimensione a	0,5 mm
Limite di errore	0,005 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 100 mm	022500 100

## Accessori

Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 70 mm	484030 70
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm	484030 65
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 65-80 mm	428605 65-80
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 75 mm	484030 75
Set di griffe di misura3 pezzi Intervallo di misurazione 65-80 mm	428745 65-80
	428746 65-80

Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione  
65-80 mm

---