

Garant**Morse di precisione NC, versione LC, Modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360510 125
GTIN	4250364401500
Classe articolo	31F

Descrizione**Esecuzione:**

- Ingombro ridotto; rapporto ottimale apertura / lunghezza complessiva. Forza di serraggio controllabile visivamente grazie ai 4 contrassegni. Pressione di serraggio massima riducibile grazie alla battuta fissa incorporata.
- Corpo base in ghisa sferoidale particolarmente rigido, parti superiore e inferiore rettificate, precisione di accoppiamento 0,02 mm.
- Inclusi fori 25H6 M10 per sistemi di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

Caratteristica:

- Sistema di sostituzione rapida Click per ganasce senza profilo/a gradino. Brevi tempi di allestimento ed elevata flessibilità.
- Madrevite completamente incapsulata e nitrurata (elevata sicurezza di funzionamento, blocchetto di protezione trucioli ottimizzato, ridotta necessità di pulizia).

Uso:

Sistema universale di serraggio per centri di lavorazione.

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino, 1 manovella, 4 staffe di serraggio e 1 chiavetta.

Accessori speciali:

- Set d'allineamento e fissaggio, vedi n. art. 360530.
- Morsa fermautensile e manovella vedi n. art. 360555; 352650 e 360800.
- Prolunga della manovella vedi n. art. 360850.
- Ganasce vedi anche n. art. 361380 – 361770 e 362390 – 362600.
- Per ganasce a gradino di ricambio vedi n. art. 361400; 361420 oppure 361295; 361296.
- Perno di serraggio n. art. 360025.
- Piastre di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtrix n. art. 361293 e 361294 Dim.125.

- **Piastre di adattamento n. art. 361297 e 361298 Dim. 125.**

Nota:

- **Ganasce senza profilo Click System per la foratura in prossimità del bordo e il serraggio di pezzi piani vedi n. art. 361950; 361960; 361970.**
- **Per ganasce a gradino vedi n. art. 361400; 361420; 361295; 361296.**

Descrizione tecnica

Forza di serraggio fino a max.	40 kN
Codice a colori per accessori adatti	LC-GARANT
Modello	125
Lunghezza complessiva L	446 mm
Scanalatura longitudinale H7	20 mm
Altezza ganasce h	39,5 mm
m	180 mm
Lunghezza corpo base a	398 mm
Scanalatura trasversale n H7	20 mm
Campo di serraggio d	131 - 313 mm
Altezza corpo base c – 0,02	100 mm
t	144 mm
Peso	34 kg
r ± 0,015	118 mm
Campo di serraggio b	0 - 182 mm
Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 18 mm	360530 18
Coppia di ganasce, lisce Per larghezza ganasce 125 mm	362420 125

Prolunga della manovella	360850
Trasmissione ad angolo Per modello 125-200	360570 125-200
Coppia di ganasce senza profilo (lato gradino) Per modello 125	361970 125
Coppia di ganasce per serraggio interno Per larghezza ganasce 125 mm	362460 125
Coppia di ganasce dolci in acciaio da cementazione 21MnCr5 Per modello 125	360520 125
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 12 mm	360530 12
Coppia di ganasce senza profilo Click System, acciaio temprato Per modello 125	361960 125
Ganascia basefissa Per modello 125	361520 125
Ganascia a gradino mobile Per modello 125	360468 125
Coppia di lamine di ricambio Per larghezza ganasce 125 mm	362620 125
Coppia di ganasce con superficie di appoggio ribassata Per larghezza ganasce 125 mm	362560 125
Ganascia adattabile mobile Per modello 125	361600 125
Trasmissione ad angolo Per modello 125	360580 125
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 22 mm	360530 22
Asta filettata di ricambio Modello 125	360821 125
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10	360025 12M10
Set di raschiatori filettati Modello 125	360822 125
Coppia di ganasce prismatiche in acciaio temprato Per modello 125	360540 125
Fermapezzo	360555
Coppia di ganasce con scanalature longitudinali e trasversali Per larghezza ganasce 125 mm	362400 125
Manovella di ricambio Per modello 125/200	360800 125/200
Supporto Per modello 125XL	361230 125XL

Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 14 mm	360530 14
Ganascia adattatricefissa Per modello 125	361620 125
Coppia di ganasce senza profilo Click System, acciaio temprato Per modello 125	361950 125
Coppia di ganasce base, tenere Per larghezza ganasce 125 mm	362520 125
Ganascia basemobile Per modello 125	361500 125
Coppia di ganasce a molla Per larghezza ganasce 125 mm	362600 125
Coppia di ganasce prismatiche Per larghezza ganasce 125 mm	362500 125
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 16 mm	360530 16
Ganascia oscillantemobile Per modello 125	361660 125
Set di raschiatori Modello 125	360823 125
Ganascia a gradinofissa Per modello 125	360469 125