

## Coppia di ganasce prismatiche in acciaio temprato, Per modello: 125



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	360540 125
GTIN	4250364401487
Classe articolo	31F

### Descrizione

#### Uso:

Serraggio di corpi tondi, verticale 16 – 74 mm; orizzontale 12 – 40 mm.

### Descrizione tecnica

Per codice a colori	LC
Per codice a colori	Basic
Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	NC8
Larghezza ganasce b	125,6 mm
Lunghezza ganasce l	15 mm

Per modello	125
Altezza ganasce h	39,8 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite