



Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale, inossidabile, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376620 3
GTIN	4020772008963
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.

Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia. Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva	48,5 mm
Forza di tenuta P2	2500 N
Vite di pressione	M8x45 mm
Distanza fori f	22-31,8 mm
Distanza fori e	25,7 mm
Lunghezza complessiva	206 mm
Forza di tenuta P1	1800 N

Ø Foro d	6,5 mm
Modello	6830NIJ
Altezza di serraggio H	32 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio