



## Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, inossidabile, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376505 2
GTIN	4020772008895
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

### Descrizione tecnica

Distanza fori e	20 mm
Altezza complessiva	140 mm

Ø Foro d	5,5 mm
Vite di pressione	M6×35 mm
Forza di tenuta P1	800 N
Forza di tenuta P2	1200 N
Lunghezza complessiva	78 mm
Distanza fori f	23-31 mm
Modello	6800NIJ
Altezza di serraggio H	23 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva