



Dispositivi di fissaggio con piede angolare, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376640 2
GTIN	4020772008277
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antiganciamento per viti di pressione.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

Con piede angolare per il montaggio laterale.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Ø Foro d	5,6 mm
Distanza fori f	25,5 mm
Altezza complessiva	94 mm
Forza di tenuta P1	1000 N
Forza di tenuta P2	1200 N

Distanza fori e	20 mm
Vite di pressione	M6x35 mm
Lunghezza complessiva	162 mm
Modello	6833J
Altezza di serraggio H	48 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio