



Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede angolare per il montaggio laterale, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376520 2
GTIN	4020772007898
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Con piede angolare per il montaggio laterale.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta P1	1000 N
Ø Foro d	6,1 mm

Vite di pressione	M6×35 mm
Distanza fori f	25,5 mm
Altezza complessiva	176,5 mm
Forza di tenuta P2	1200 N
Distanza fori e	20 mm
Lunghezza complessiva	77 mm
Modello	6803J
Altezza di serraggio H	35 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva