



Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376625 2
GTIN	4045197229922
Classe articolo	32S

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antiganciamento per viti di pressione.

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Distanza fori e	26 mm
Vite di pressione	M6x40 mm
Distanza fori f	25 mm
Forza di tenuta P1	1200 N
Ø Foro d	5,5 mm
Lunghezza complessiva	163 mm
Forza di tenuta P2	1400 N
Altezza complessiva	54 mm
Modello	376625 2

Altezza di serraggio H	24 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio