



Dispositivi di fissaggio con piede angolare, Modello: 3



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 376640 3 |
| GTIN | 4020772008284 |
| Classe articolo | 35A |

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antiganciamento per viti di pressione.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

Con piede angolare per il montaggio laterale.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|----------|
| Distanza fori f | 28,5 mm |
| Lunghezza complessiva | 206 mm |
| Forza di tenuta P1 | 1800 N |
| Ø Foro d | 6,8 mm |
| Vite di pressione | M8×45 mm |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Altezza complessiva | 86,5 mm |
| Distanza fori e | 24 mm |
| Forza di tenuta P2 | 2500 N |
| Modello | 6833J |
| Altezza di serraggio H | 40 mm |
| Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |