



## Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376508 2
GTIN	4045197226273
Classe articolo	32S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

### Descrizione tecnica

Forza di tenuta P1	1200 N
Vite di pressione	M6×50 mm
Altezza complessiva	140 mm
Distanza fori e	12,5 mm
Ø Foro d	5,2 mm
Forza di tenuta P2	1500 N

Distanza fori f	27 mm
Lunghezza complessiva	74,5 mm
Modello	376508 2
Altezza di serraggio H	22,5 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva