

Garant**Riga a filo inossidabile in astuccio, Lunghezza: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	460095 500
GTIN	4045197444325
Classe articolo	41H

Descrizione**Esecuzione:**

Bordo di misura a filo temprato, rettificato e lappato. Sezione trasversale cuneiforme con estremità a punta per controlli anche in angoli, scanalature, cave, ecc. Impugnatura in plastica isolante come protezione dal calore delle mani.

In acciaio **inossidabile. Smussi in esecuzione opaca antiriflesso.**

Nota:

La tolleranza di rettilineità del bordo di misura si riferisce a un'inclinazione di $\pm 15^\circ$ rispetto al piano di simmetria.

Descrizione tecnica

Tolleranza di rettilineità del bordo di misura	0,004 mm
Lunghezza	500 mm
Norma	DIN 874
Materiale	Acciaio inox
Superficie smusso	opaca antiriflesso
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F6
Tipo di prodotto	Riga a coltello di alta precisione

Servizi

026000 500

Rapporto di taratura Riga a filo di alta precisione
Lunghezza max. 500 mm

Certificato DAkkS Riga a filo di alta precisione Lunghezza
max. 500 mm

026010 500