



Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376625 4
GTIN	4045197229946
Classe articolo	32S

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antiganciamento per viti di pressione.

Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Altezza complessiva	90 mm
Ø Foro d	8,8 mm
Distanza fori f	43 mm
Forza di tenuta P1	2500 N
Forza di tenuta P2	3500 N
Vite di pressione	M10×90 mm
Distanza fori e	41,2 mm
Lunghezza complessiva	273 mm
Modello	376625 4

Altezza di serraggio H	45 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio