



## Dispositivi di fissaggio con piede verticale, Modello: 0



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376630 0
GTIN	4020772008154
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

Con piede verticale per il fissaggio su traverse e per strutture saldate.

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

### Descrizione tecnica

Altezza complessiva	33 mm
Ø Foro d	4,6 mm
Vite di pressione	M4x25 mm
Distanza fori e	11,5-15,5 mm
Forza di tenuta P2	400 N
Forza di tenuta P1	250 N
Lunghezza complessiva	79 mm

Modello	6832J
Altezza di serraggio H	20 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio