



Riga flessibile di precisione inossidabile, scala incisa a laser, Lunghezza: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461400 500
GTIN	2050001063748
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio **inossidabile** speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.

Scala incisa in profondità con raggio laser. **Graduazione di grande precisione.** Superficie opaca. Particolarmente robuste e resistenti all'usura. **Controllate pezzo per pezzo, con codice di identificazione individuale.**

Descrizione tecnica

Spessore sezione trasversale	1 mm
Lunghezza	500 mm
Larghezza sezione trasversale	30 mm
Taratura	F10
Limite di errore	0,1 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga

Servizi

Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 500/2 mm	026200 500/2
--	--------------

