



## Dispositivi di fissaggio con bloccaggio di sicurezza, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376650 4
GTIN	4020772008826
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Con viti di pressione bonificata e zincata.**
- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per viti di pressione.**

#### Uso:

Grazie al bloccaggio di sicurezza brevettato, sono particolarmente adatti, sia chiusi sia aperti, per gli impieghi soggetti a vibrazioni e sottotesta.

### Descrizione tecnica

Distanza fori e	41 mm
Forza di tenuta P2	3000 N
Distanza fori f	29-43 mm
Altezza complessiva	75 mm
Lunghezza complessiva	287 mm

Vite di pressione	M8×65 mm
Ø Foro d	8,5 mm
Forza di tenuta P1	2000 N
Modello	6830SJ
Altezza di serraggio H	45 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio