

TAJIMA

Riga in acciaio, inossidabile, Lunghezza: 150 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461620 150
GTIN	4975364041203
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio **inossidabile**, superficie opaca e graduazione nitida.

Bordo superiore con scala millimetrica, bordo inferiore con scala in 1/2 mm.

Parte posteriore con tabella di conversione misure metriche/in pollici e tabella dei Ø dei prefori.

Materiale: Acciaio legato, INOX

Taratura: F8

Limite d'errore: 0,12 mm

Largh. sezione trasv.: 15 mm

Spessore sezione trasversale: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Spessore sezione trasversale	0,5 mm
Largh. sezione trasv.	15 mm
Lunghezza	150 mm
Taratura	F8
Limite d'errore	0,12 mm
Norma	EG I
Scala bordo superiore	1 mm
Scala bordo inferiore	1/2 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga in acciaio

Servizi

Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 500 mm

016100 500

Marcatura incisione a laser Modello

018940