

**Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale, inossidabile, Modello: 0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	376620 0
GTIN	4020772008932
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Sicurezza antiganciamento per viti di pressione.

Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.

Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia. Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta P2	400 N
Lunghezza complessiva	79 mm
Distanza fori e	11,5-14,5 mm
Vite di pressione	M4×25 mm
Distanza fori f	16 mm
Altezza complessiva	23 mm
Ø Foro d	4,6 mm

Forza di tenuta P1	250 N
Modello	6830NIJ
Altezza di serraggio H	14,5 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio