



Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione Esecuzione corta, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376700 2
GTIN	4020772008543
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Viti calibrate bonificate.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

Uso:

- **Fissaggio diretto alle pareti di lamiera.**
- **Filettatura frontale del corpo del dispositivo.**

Accessori speciali:

Piede angolare n. art. 376730.

Nota:

- **Su richiesta anche in acciaio inossidabile.**

Descrizione tecnica

Filettatura frontale del tenditore	M16×1,5 mm
Vite di pressione	M6×25 mm

Corsa di serraggio	21,5 mm
Forza di tenuta P (pressione e trazione)	1000 N
Altezza complessiva H	73 mm
Lunghezza complessiva L	161,5 mm
Modello	6844J
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

Accessori

Piede angolare stabile Modello 3	376730 3
Piede angolare stabile Modello 5	376730 5
Piede angolare stabile Modello 2	376730 2