



Dispositivi di fissaggio con piede verticale, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376630 2
GTIN	4020772008185
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

Con piede verticale per il fissaggio su traverse e per strutture saldate.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Ø Foro d	5,6 mm
Altezza complessiva	61 mm
Distanza fori e	26 mm
Forza di tenuta P2	1200 N
Vite di pressione	M6×35 mm
Forza di tenuta P1	1000 N
Lunghezza complessiva	164 mm

Modello	6832J
Altezza di serraggio H	34 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio