

**Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale, inossidabile, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	376620 1
GTIN	4020772008949
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.

Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia. Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

Descrizione tecnica

Ø Foro d	5,2 mm
Altezza complessiva	30 mm
Lunghezza complessiva	120 mm
Forza di tenuta P1	800 N
Vite di pressione	M5x30 mm
Forza di tenuta P2	1100 N
Distanza fori e	13-14,5 mm

Distanza fori f	19,7 mm
Modello	6830NIJ
Altezza di serraggio H	19 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio