



Micrometro per interni MicroGauge, Intervallo di misurazione: 1,5-2,45mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428670 1,5-2,45
GTIN	5051102218935
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura a 2 punte per misurazioni di grande precisione di fori tra 0,95 e 10,35 mm. Il formato compatto e il peso ridotto (con massa pari a quella di una penna) facilita la misurazione dei componenti di precisione di piccole dimensioni. Contatti di misura cromo-induriti di forma bombata. Chiaro display LCD con risoluzione commutabile fino a 0,0005 mm. Uscita dati mediante Proximity RS232 o USB. Antipolvere e impermeabile ai getti d'acqua (IP65).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 357, anelli di azzeramento con certificati di taratura UKAS.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948

Nota:

Come strumento singolo o in set, aste di profondità su richiesta. Usando un adattatore supplementare si possono collegare tastatori Diatest.

Descrizione tecnica

Numero di testine di misure	3
Numero anelli di riscontro	3
Linearità	Ø 1,0 – 1,55: massimo 2 % del campo di misura; minimo 0,001 / Ø 1,5 – 6,35: massimo 1 % del campo di misura; minimo 0,001 mm
Ripetibilità	0,001 mm
Intervallo di misurazione testine	1,5–1,9; 1,8–2,2; 2,05–2,45 mm
Intervallo di misurazione	1,5 - 2,45 mm
Risoluzione commutabile	0,01/0,001/0,0005 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	2
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 2 punte

Accessori

Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2