

TAJIMA

Riga in acciaio, inossidabile, Lunghezza: 600 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461620 600
GTIN	4975364041227
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio **inossidabile**, superficie opaca e graduazione nitida.

Bordo superiore con scala millimetrica, bordo inferiore con scala in 1/2 mm.

Parte posteriore con tabella di conversione misure metriche/in pollici e tabella dei Ø dei prefori.

Materiale: Acciaio legato, INOX

Taratura: F10

Limite d'errore: 0,16 mm

Largh. sezione trasv.: 30 mm

Spessore sezione trasversale: 1,2 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza	600 mm
Spessore sezione trasversale	1,2 mm
Largh. sezione trasv.	30 mm
Taratura	F10
Limite d'errore	0,16 mm
Norma	EG I
Scala bordo superiore	1 mm
Scala bordo inferiore	1/2 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga in acciaio

Servizi

Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 1000/2 mm	016100 1000/2
Marcatura incisione a laser Modello	018940