



## Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale, inossidabile, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376620 2
GTIN	4020772008956
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.

Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.

Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia. Con piede orizzontale per il fissaggio su piastre di montaggio, ecc.

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

### Descrizione tecnica

Distanza fori e	26 mm
Forza di tenuta P2	1200 N
Forza di tenuta P1	1000 N
Ø Foro d	5,6 mm
Distanza fori f	19,5-29,5 mm
Altezza complessiva	45 mm
Lunghezza complessiva	162 mm

Vite di pressione	M6×35 mm
Modello	6830NIJ
Altezza di serraggio H	24 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio