




Riga flessibile di precisione inossidabile, esecuzione opaca, Lunghezza: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461600 300
GTIN	4045197234797
Classe articolo	42G

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio **inossidabile** speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.

Incisione elettrolitica della scala. Superficie in esecuzione opaca antiriflesso.

Descrizione tecnica

Spessore sezione trasversale	1 mm
Larghezza sezione trasversale	30 mm
Lunghezza	300 mm
Taratura	F10
Limite di errore	0,4 mm
Norma	EG II
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga

Servizi

Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 500/2 mm	026200 500/2
--	--------------

