

HOLEX**Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione Esecuzione corta, Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	376725 2
GTIN	4045197226785
Classe articolo	32S

Descrizione**Esecuzione:**

Viti calibrate bonificate.

- **Impugnatura ergonomica in plastica resistente agli oli.**

Uso:

- **Fissaggio diretto alle pareti di lamiera.**
- **Filettatura frontale del corpo del dispositivo.**

Accessori speciali:

Piede angolare n. art. 376735.

Nota:

- **Su richiesta anche in acciaio inossidabile.**

Descrizione tecnica

Forza di tenuta P (pressione e trazione)	900 N
Filettatura frontale del tenditore	M16×1,5 mm
Corsa di serraggio	19 mm
Vite di pressione	M6×40 mm
Altezza complessiva H	74 mm
Lunghezza complessiva L	163 mm

Modello	376725 2
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

Accessori

Piede angolare stabile Modello 3	376735 3
Piede angolare stabile Modello 2	376735 2