



## Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione Esecuzione corta, Modello: 5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376700 5
GTIN	4020772008567
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Viti calibrate bonificate.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

#### Uso:

- **Fissaggio diretto alle pareti di lamiera.**
- **Filettatura frontale del corpo del dispositivo.**

#### Accessori speciali:

Piede angolare n. art. 376730.

#### Nota:

- **Su richiesta anche in acciaio inossidabile.**

### Descrizione tecnica

Vite di pressione	M12×50 mm
Filettatura frontale del tenditore	M24×1,5 mm

Forza di tenuta P (pressione e trazione)	4000 N
Corsa di serraggio	67 mm
Altezza complessiva H	149 mm
Lunghezza complessiva L	364 mm
Modello	6844J
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

## Accessori

Piede angolare stabile Modello 5	376730 5
Piede angolare stabile Modello 2	376730 2
Piede angolare stabile Modello 3	376730 3