



## Dispositivi di fissaggio rapido orizzontale, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376800 4
GTIN	4020772008628
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Completi di supporto d'aggancio.

- **Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.**
- **L'autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.**
- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Impugnatura in plastica resistente agli oli.**
- **Tenditori zincati.**
- **Tirante regolabile tramite filetto.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Tirante filettato bonificato.**

#### Uso:

Per la chiusura di contenitori.

#### Nota:

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**

### Descrizione tecnica

Distanza fori f	35 - 46 mm
-----------------	------------

Forza di tenuta P (trazione)	7000 N
Corsa di regolazione del tirante c	59 - 123 mm
Ø Foro d	8,5 mm
Distanza fori e	32 mm
Altezza di serraggio h	26 mm
Altezza complessiva H	94,5 mm
Lunghezza complessiva L	209 - 273 mm
Modello	6848HJ
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio rapido