

**HOLEX****Riga flessibile di precisione inossidabile, esecuzione opaca, Lunghezza: 500mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 461600 500    |
| GTIN            | 4045197234803 |
| Classe articolo | 42G           |

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio **inossidabile** speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.

Incisione elettrolitica della scala. Superficie in esecuzione opaca antiriflesso.

**Descrizione tecnica**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Lunghezza                     | 500 mm               |
| Spessore sezione trasversale  | 1 mm                 |
| Larghezza sezione trasversale | 30 mm                |
| Taratura                      | F10                  |
| Limite di errore              | 0,4 mm               |
| Norma                         | EG II                |
| Materiale                     | Acciaio legato, INOX |
| Tipo di prodotto              | Riga                 |

**Servizi**

|  |              |
|--|--------------|
| Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 500/2 mm | 026200 500/2 |
|--|--------------|

