

**Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione Esecuzione corta, Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	376725 3
GTIN	4045197226792
Classe articolo	32S

**Descrizione****Esecuzione:**

Viti calibrate bonificate.

- **Impugnatura ergonomica in plastica resistente agli oli.**

**Uso:**

- **Fissaggio diretto alle pareti di lamiera.**
- **Filettatura frontale del corpo del dispositivo.**

**Accessori speciali:**

Piede angolare n. art. 376735.

**Nota:**

- **Su richiesta anche in acciaio inossidabile.**

**Descrizione tecnica**

Filettatura frontale del tenditore	M20x1,5 mm
Forza di tenuta P (pressione e trazione)	1300 N
Corsa di serraggio	38 mm
Vite di pressione	M8X50 mm
Altezza complessiva H	100 mm
Lunghezza complessiva L	237 mm

Modello	376725 3
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

---

## Accessori

Piede angolare stabile Modello 2	376735 2
Piede angolare stabile Modello 3	376735 3