



## Riga flessibile di precisione inossidabile, esecuzione opaca, Lunghezza: 1000mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	461600 1000
GTIN	4045197234810
Classe articolo	42G

### Descrizione

#### Esecuzione:

In acciaio **inossidabile** speciale per molle con bordi rettificati. Esecuzione larga. Bordo superiore e inferiore con scala in millimetri. Ottima leggibilità grazie alla superficie opaca e alla graduazione nitida.

Incisione elettrolitica della scala. Superficie in esecuzione opaca antiriflesso.

### Descrizione tecnica

Larghezza sezione trasversale	30 mm
Lunghezza	1000 mm
Spessore sezione trasversale	1 mm
Taratura	F10
Limite di errore	0,5 mm
Norma	EG II
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Riga

### Servizi

Rapporto di taratura Riga in acciaio Lunghezza max. 1000/2 mm	026200 1000/2
---------------------------------------------------------------	---------------

