



Set di micrometri digitali rapidi per interni XTL, Intervallo di misurazione: 6-10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428770 6-10
GTIN	5051102120528
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428760 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Descrizione tecnica

Numero di testine di misure	2
Ø Anello di riscontro	8 mm

Intervallo di misurazione	6 - 10 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Accessori

Prolunga per micrometri per interni Modello 1/63	428510 1/63
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 7 mm	484030 7
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9
Cavo di collegamento Duplex Modello R2	498951 R2
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498951 USB2