

**Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 60-70mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428800 60-70 |
| GTIN | 7630041108194 |
| Classe articolo | 45A |

Descrizione**Esecuzione:**

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo). Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5–2300).

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------|
| Dimensione a | 11 mm |
| Profondità di misura standard | 84 mm |
| Intervallo di misurazione | 60 - 70 mm |
| Profondità di misura con prolunga massima | 1584 mm |
| Limite di errore | 0,005 mm |
| Lettura | 0,005 mm |
| Norma | DIN 863 |

| | |
|-------------------------|--|
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm |
| Metrologia | analogico |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Taratura | B6 |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 100 mm | 022500 100 |
| Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm | 022510 200 |

Accessori

| | |
|--|--------------|
| Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/150 | 428802 4/150 |
| Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm | 484030 65 |
| Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 4/500 | 428802 4/500 |