

**Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 275-300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428800 275-300
GTIN	7630041108316
Classe articolo	45A

Descrizione**Esecuzione:**

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione di ordine primo**). Superfici di contatto in metallo duro (HV5–1300).

Fornitura:

Inclusa prolunga 150 mm n. art. 428802 Dim. 5/150, in custodia di legno.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

Profondità di misura con prolunga massima	1581 mm
Profondità di misura standard	81 mm
Dimensione a	26 mm
Intervallo di misurazione	275 - 300 mm
Limite di errore	0,008 mm
Lettura	0,01 mm

Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 300 mm	022500 300
--	------------

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 280 mm	484030 280
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 5/150	428802 5/150
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 5/500	428802 5/500