

**Ganascia con gradino rivestita, per T-Rex fisso, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361210 125
GTIN	4250364401432
Classe articolo	34A

**Descrizione****Uso:**

Per il serraggio di pezzi prelavorati in parallelo.

**Materiale:**

Acciaio temprato, **superfici di serraggio rivestite** per elevati coefficienti di attrito, **maggiore forza di tenuta di fattore min. 1,5** (durezza di paragone 80 HRC).

**Per:**

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

**Descrizione tecnica**

Per modello	125
Per codice a colori	T-Rex
Altezza ganasce h	26 mm
Apertura S3	9 – 67 mm
Livello s	5 mm
Larghezza ganasce b	124,4 mm
Apertura S4	48 – 114 mm
Altezza h <sub>1</sub>	14 mm

Apertura S5	100 – 183 mm
e	21 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite