



Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 11-14mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428800 11-14 |
| GTIN | 7630041108088 |
| Classe articolo | 45A |

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo). Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5–2300).

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------|
| Profondità di misura standard | 77 mm |
| Intervallo di misurazione | 11 - 14 mm |
| Profondità di misura con prolunga massima | 1577 mm |
| Dimensione a | 3,5 mm |
| Limite di errore | 0,004 mm |
| Lettura | 0,005 mm |
| Norma | DIN 863 |

| | |
|-------------------------|--|
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm |
| Metrologia | analogico |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Taratura | B6 |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm | 022510 200 |
| Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 20 mm | 022500 20 |

Accessori

| | |
|--|--------------|
| Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 2/150 | 428802 2/150 |
| Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 2/500 | 428802 2/500 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 12 mm | 484030 12 |