



Set di micrometri digitali rapidi per interni XTL, Intervallo di misurazione: 20-50mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428770 20-50 |
| GTIN | 5051102120542 |
| Classe articolo | 46B |

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428760 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|------------|
| Numero di testine di misure | 3 |
| Ø Anello di riscontro | 20 / 35 mm |
| Intervallo di misurazione | 20 - 50 mm |

| | |
|--|---|
| Limite di errore | 0,004 mm |
| Lettura | 0,001 mm |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | DIN 863 |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C |
| Interfaccia | Porta USB |
| Metrologia | digitale |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | S6 |
| Tipo di prodotto | Strumento di misura per interni a 3 punti |

Servizi

| | |
|--|--------------|
| Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 20-50 mm | 020550 20-50 |
|--|--------------|

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm | 484030 30 |
| Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150 | 428510 4/150 |
| Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello | 498965 |
| Cavo di collegamento Duplex Modello 2 | 498950 2 |
| Cavo di collegamento Duplex Modello USB2 | 498950 USB2 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm | 484030 40 |
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975 |

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm

484030 22